



Asiakaspalvelu
010 5058 650

EMCO

Loiskekoururitulät

Hoito-ohjeet

POOL⁴YOU

Emco loiskekoururitulöiden hoito-ohjeet

Varmistaaksesi Emco loiskekoururitulöiden pitkän käyttöiän, on ritilöitä huollettava säännöllisesti. Ritulät tulee pestä 1-2 kertaa viikossa ja useammin erikoisaltaissa (esim. suola-, termiset-, mineraali- ja rikkivesialtaat).

Pesuaineena käytetään neutraalia ja lievästi alkalista (emäksistä), muovipintojen pesuun tarkoitettua pesuainetta. Katso laimennus- ja pesuohjeet pesuainevalmistajan ohjeesta. Huuhtele ritulät puhtaaksi aina vesijohtoverkon vedellä. Sopimaton pesuaine saattaa aiheuttaa materiaalin haurastumista tai värjäytymistä.

Käytettäessä painepesuria puhdistukseen minimietäisyys suuttimesta on 30 cm. Maksimipaine on 50 bar ja lämpötila 65 °C. Mikäli nämä arvot ylittyvät, voi ritilöihin tulla vaurioita.

EMCO 723, 724

Materiaali on iskunkestävää PVC-muovia, joka on UV:n, kloorin ja meriveden kestävä.

Mallin 723 ritulät on kytketty yhteen joustavalla polyuretaaninauhalla. Liukuesteluokitus on DIN 51097 mukaan luokka B.

EMCO 760

Materiaali on polypropeeni (PP), joka on UV:n, kloorin ja meriveden kestävä. Liukuesteluokitus DIN 51097 mukaan luokka B.